







Labor Gewichtsausleser mit Staubhaube  
Laboratory Gravity Separator with dust hood

Sign:Horn  
Checked:



Ventilatorantrieb 1.5kW  
Exzenterantrieb 0.37kW  
E-Anschluß 1/N/PE AC 230V 50Hz  
erforderliche Luftabsaugmenge 40m<sup>3</sup>/min

- A Schwergutablaufgasse
- B Leichtgutablaufgasse
- C Vorbunker mit Speisegerät
- D Vertellung der Tischneigung
- E Bedienungspult mit Hauptschalter  
Frequenzumformer für Exzenterdrehzahlverstellung und Ventilator Drehzahlverstellung  
sowie Potentiometer für Speisegerätregelung
- F Erforderliche Luftmenge 37m<sup>3</sup>/min



Fan drive 1.5kW  
Eccentric drive 0.37kW  
Electrical connection 1/N/PE AC 230V 50Hz  
Air exhaust 40m<sup>3</sup>/min

- A Heavy discharge hopper
- B Light discharge hopper
- C Inlet hopper with feeder
- D Table slope adjustment
- E Control panel with main switch  
frequency inverters for excentric drive  
adjustment and fan speed adjustment and  
potentiometer for feeder adjustment
- F Air Inlet 37m<sup>3</sup>/min

121.34311.00

M 1:20 21.1.99